

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M30X0,5****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130000 M30X0,5 |
| GTIN           | 4045197999559  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Nagib navoja           | 0,5 mm     |
| Standard               | DIN 376    |
| Broj steznih utora     | 4          |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 22 mm      |
| Rezni materijal        | HSS E      |
| Ø osnovne rupe         | 29,5 mm    |
| Ø navoja               | 30 mm      |
| Dubina navoja          | 90 mm      |
| 4-kutna drška □        | 18 mm      |
| Razred tolerancije     | ISO 1 4H   |
| Razred tolerancije     | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije     | ISO 2 6H   |
| Razred tolerancije     | ISO 2X 6HX |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije         | 6H +0,05                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3 6G                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3X 6GX                            |
| Razred tolerancije         | 7H                                    |
| Razred tolerancije         | 7HX                                   |
| Razred tolerancije         | 7G                                    |
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                              |
| Ukupna duljina L           | 180 mm                                |
| Broj oštrica Z             | 4                                     |
| Vrsta navoja               | M                                     |
| Veličina navoja            | M30×0,5                               |
| Prevlaka                   | bez prevlake                          |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | B                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe              |
| Smjer rezanja              | desni                                 |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                  |
| Vrsta proizvoda            | Svrdla za navoje                      |