

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M50X1,5****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130000 M50X1,5 |
| GTIN           | 4045197000866  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Razred tolerancije | ISO 1 4H   |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H   |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije | 6H +0,05   |
| Razred tolerancije | ISO 3 6G   |
| Razred tolerancije | ISO 3X 6GX |
| Razred tolerancije | 7H         |
| Razred tolerancije | 7HX        |
| Razred tolerancije | 7G         |
| Razred tolerancije | 7GX        |
| Razred tolerancije | 6H +0,10   |
| Razred tolerancije | 6H +0,20   |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Ø navoja                   | 50 mm                                 |
| Nagib navoja               | 1,5 mm                                |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 40 mm                                 |
| Standard                   | DIN 376                               |
| Ø osnovne rupe             | 48,5 mm                               |
| Broj steznih utora         | 4                                     |
| 4-kutna drška □            | 32 mm                                 |
| Rezni materijal            | HSS E                                 |
| Broj oštrica Z             | 4                                     |
| Ukupna duljina L           | 250 mm                                |
| Dubina navoja              | 150 mm                                |
| Vrsta navoja               | M                                     |
| Veličina navoja            | M50×1,5                               |
| Prevlaka                   | bez prevlake                          |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | B                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe              |
| Smjer rezanja              | desni                                 |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                  |
| Vrsta proizvoda            | Svrdla za navoje                      |