

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M9X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130000 M9X0,5
GTIN	4045197997982
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371
Nagib navoja	0,5 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D _s	9 mm
Ø navoja	9 mm
Broj steznih utora	3
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G

Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	7 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Ø osnovne rupe	8,5 mm
Dubina navoja	27 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M9×0,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje