

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M19X1,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130000 M19X1,75
GTIN	4045197998743
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20

Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	19 mm
Dubina navoja	57 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	17,25 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	140 mm
Ø drške D _s	16 mm
Nagib navoja	1,75 mm
4-kutna drška □	12 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M19×1,75
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje