

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M26X1,25****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130000 M26X1,25 |
| GTIN           | 4045197999276   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Ø drške D <sub>s</sub> | 18 mm      |
| Ukupna duljina L       | 140 mm     |
| Razred tolerancije     | ISO 1 4H   |
| Razred tolerancije     | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije     | ISO 2 6H   |
| Razred tolerancije     | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije     | 6H +0,05   |
| Razred tolerancije     | ISO 3 6G   |
| Razred tolerancije     | ISO 3X 6GX |
| Razred tolerancije     | 7H         |
| Razred tolerancije     | 7HX        |
| Razred tolerancije     | 7G         |
| Razred tolerancije     | 7GX        |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Razred tolerancije                     | 6H +0,10                              |
| Razred tolerancije                     | 6H +0,20                              |
| 4-kutna drška <input type="checkbox"/> | 14,5 mm                               |
| Broj steznih utora                     | 4                                     |
| Standard                               | DIN 376                               |
| Rezni materijal                        | HSS E                                 |
| Broj oštrica Z                         | 4                                     |
| Ø navoja                               | 26 mm                                 |
| Nagib navoja                           | 1,25 mm                               |
| Ø osnovne rupe                         | 24,75 mm                              |
| Dubina navoja                          | 78 mm                                 |
| Vrsta navoja                           | M                                     |
| Veličina navoja                        | M26×1,25                              |
| Prevlaka                               | bez prevlake                          |
| Kut profila navoja vijka               | 60 stupanj                            |
| Norma navoja                           | DIN 13                                |
| Oblik rezanja                          | B                                     |
| Drška                                  | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje                     | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja             | do 3×D kod prolazne rupe              |
| Smjer rezanja                          | desni                                 |
| Vrsta alata s navojem                  | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji                          | nema                                  |
| Vrsta proizvoda                        | Svrkla za navoje                      |