

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, bez prevlake, MF: M17X0,5****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 130000 M17X0,5 |
| GTIN | 4045197998521 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

| | |
|--------------------|------------|
| Dubina navoja | 51 mm |
| Standard | DIN 376 |
| Ø navoja | 17 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| Nagib navoja | 0,5 mm |
| Ukupna duljina L | 125 mm |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije | 6H +0,05 |
| Razred tolerancije | ISO 3 6G |
| Razred tolerancije | ISO 3X 6GX |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije | 7H |
| Razred tolerancije | 7HX |
| Razred tolerancije | 7G |
| Razred tolerancije | 7GX |
| Razred tolerancije | 6H +0,10 |
| Razred tolerancije | 6H +0,20 |
| Rezni materijal | HSS E |
| Ø osnovne rupe | 16,5 mm |
| Ø drške D _s | 14 mm |
| 4-kutna drška □ | 11 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M17×0,5 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desni |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |