

**Garant**
**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M1X0,2**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130011 M1X0,2
GTIN	4045197625908
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,2 mm

Ukupna duljina L: 40 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 2,5 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 0,8 mm

**Tehnički opis**

Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	0,2 mm
Dubina navoja	2,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	2,5 mm
Ø navoja	1 mm
4-kutna drška □	2,1 mm

Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ukupna duljina L	40 mm
Broj steznih utora	2
Broj oštrica Z	2
Ø osnovne rupe	0,8 mm
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M1×0,2
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje