

Garant
Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, tip: NO.0-80

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 130041 NO.0-80 |
| GTIN | 4062406000066 |
| Razred artikla | 10N |

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: UNF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 80

Ø navoja: 1,524 mm

Ukupna duljina L: 40 mm

Ø drške D₃: 2,5 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,25 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|----------|
| Standard | DIN 371 |
| Broj steznih utora | 2 |
| Ø osnovne rupe | 1,25 mm |
| Ukupna duljina L | 40 mm |
| 4-kutna drška □ | 2,1 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Nagib navoja | 0,318 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Rezni materijal | HSS E |
| Navoji po colu | 80 |
| Ø drške D _s | 2,5 mm |
| Ø navoja | 1,524 mm |
| Dubina navoja | 3,81 mm |
| Vrsta navoja | UNF-LH |
| Veličina navoja | 0-80 UNF LH |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | ASME B1.1 |
| Razred tolerancije | 1B |
| Razred tolerancije | 2B +0,10 |
| Razred tolerancije | 3B |
| Razred tolerancije | 2B +0,20 |
| Razred tolerancije | 2B |
| Razred tolerancije | 2B +0,05 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | lijevi |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |