

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M25X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130001 M25X1,5
GTIN	4062406001988
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 23,5 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	25 mm
Ukupna duljina L	140 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Dubina navoja	75 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H

Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
Ø osnovne rupe	23,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	4
Broj oštrica Z	4
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M25×1,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje