

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M16X0,5****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130001 M16X0,5 |
| GTIN           | 4062406001223  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 15,5 mm

**Tehnički opis**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ø navoja           | 16 mm   |
| Ø osnovne rupe     | 15,5 mm |
| Broj oštrica Z     | 3       |
| Nagib navoja       | 0,5 mm  |
| Rezni materijal    | HSS E   |
| Broj steznih utora | 3       |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije         | ISO 1 4H                              |
| Razred tolerancije         | ISO 1X 4HX                            |
| Razred tolerancije         | ISO 2 6H                              |
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                            |
| Razred tolerancije         | 6H +0,05                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3 6G                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3X 6GX                            |
| Razred tolerancije         | 7H                                    |
| Razred tolerancije         | 7HX                                   |
| Razred tolerancije         | 7G                                    |
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                              |
| Ukupna duljina L           | 110 mm                                |
| Standard                   | DIN 376                               |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 12 mm                                 |
| 4-kutna drška □            | 9 mm                                  |
| Dubina navoja              | 48 mm                                 |
| Vrsta navoja               | MF-LH                                 |
| Veličina navoja            | M16×0,5                               |
| Prevlaka                   | bez prevlake                          |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | B                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe              |
| Smjer rezanja              | lijevi                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |

Prsten u boji

nema

Vrsta proizvoda

Svrdla za navoje