

**Garant**
**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M30X3**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130001 M30X3
GTIN	4062406002404
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 3 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 27 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	3 mm
Standard	DIN 376
Dubina navoja	90 mm
Ø navoja	30 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
Broj steznih utora	4
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	18 mm
Broj oštrica Z	4
Ø drške D <sub>s</sub>	22 mm
Ø osnovne rupe	27 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	180 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M30×3
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje