

**Garant****VHM NC zabašivač 142° spiralni, bez prevlake, Ø DC h6: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	121070 16
GTIN	4045197038692
Razred artikla	11E

**Opis****Izvedba:**

Precizno **centriran i brušen vrh alata. Lako zabašivanje i velika točnost** obrade. Stabilno zbog kratkih žljebova.

≥ Ø 6 mm sa steznom površinom HB.

**Upotreba:**

S kutom oštice **142°** za laganu naknadnu obradu sa svrdlom.

**Napomena:**

Koristite broj okretaja za stvarni Ø rupe (a ne za općeniti vanjski Ø rupe).

**Tehnički opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Tolerancija drške	h6
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/okr
Duljina žlijeba za odvođenje L <sub>c</sub>	29 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Ukupna duljina L	75 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog Ø	h6

Kut vrha	142 stupanj
Broj oštrica Z	2
Unutarje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		