

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, TiN, MF: M2,5X0,45****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130005 M2,5X0,45
GTIN	4062406004033
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Nagib navoja	0,45 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10

Razred tolerancije	6H +0,20
Ukupna duljina L	50 mm
Dubina navoja	7,5 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	2,05 mm
Ø drške D _s	2,8 mm
Ø navoja	2,5 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M2,5×0,45
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje