

**Garant****Strojni urezник za prolazne rupe, TiN, MF: M16X1,25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130005 M16X1,25
GTIN	4062406004828
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	14,75 mm
Nagib navoja	1,25 mm
Ø navoja	16 mm
Standard	DIN 376
Ukupna duljina L	110 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H

Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
Dubina navoja	48 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
4-kutna drška □	9 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M16×1,25
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje