

Garant**VHM NC precizni zabušivač 142°, bez prevlake, Ø DC h6: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	121068 2
GTIN	4045197647733
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Samocentriranje s pomoću **1 rezne oštice** zaslužno je za **maksimalno preciznu obradu**.

Upotreba:

S kutom oštice **142°** za laganu naknadnu obradu sa svrdlom.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni Ø rupe (a ne za općeniti vanjski Ø rupe).

Obratite pozornost na vrijednost posmaka $f = 0,015$ mm/U!

Tehnički opis

Nazivni Ø D _c	2 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ²	0,015 mm/okr
Tolerancija drške	h6
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	5 mm
Ø drške D _s	2 mm
Ukupna duljina L	32 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tolerancija nazivnog Ø	h6

Kut vrha	142 stupanj
Broj oštrica Z	1
Unutarje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Navrtač

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	180 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		