

Garant**Strojni urezник za prolazne rupe, TiN, MF: M3X0,35****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130005 M3X0,35
GTIN	4062406004040
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Ø navoja	3 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Dubina navoja	9 mm
Nagib navoja	0,35 mm
Ø drške D _s	3,5 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G

Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina L	56 mm
Ø osnovne rupe	2,65 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	3
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje