

Garant**Strojni urezник za prolazne rupe, TiN, MF: M34X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130005 M34X0,5
GTIN	4062406006211
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Ukupna duljina L	200 mm
Broj steznih utora	4
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	34 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H

Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Razred tolerancije	6H +0,20
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	22 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	28 mm
Ø osnovne rupe	33,5 mm
Dubina navoja	102 mm
Nagib navoja	0,5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M34×0,5
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje