

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M11X0,35****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130006 M11X0,35
GTIN	4062406008000
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,35 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,65 mm

Tehnički opis

Standard	DIN 376
Broj oštrica Z	3
Ø drške D _s	9 mm
Ø navoja	11 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Nagib navoja	0,35 mm
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	7 mm
Ø osnovne rupe	10,65 mm
Dubina navoja	33 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	110 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M11×0,35
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje