

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M2,2X0,25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130006 M2,2X0,25
GTIN	4062406007546
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,25 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,95 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	1,95 mm
Dubina navoja	6,6 mm
Ukupna duljina L	45 mm
Nagib navoja	0,25 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Ø navoja	2,2 mm

Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø drške D _s	2,8 mm
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 371
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M2,2×0,25
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje