

Garant**Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M32X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130006 M32X1,5
GTIN	4062406009656
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D₅: 25 mm

4-kutna drška □: 20 mm

Ø osnovne rupe: 30,5 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	180 mm
Dubina navoja	96 mm
Ø osnovne rupe	30,5 mm
Ø navoja	32 mm
Rezni materijal	HSS E
Nagib navoja	1,5 mm

Broj oštrica Z	4
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	25 mm
Broj steznih utora	4
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
4-kutna drška □	20 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M32×1,5
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje