

**Garant****Strojni ureznik za prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M6X0,5****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 130006 M6X0,5 |
| GTIN           | 4062406007775 |
| Razred artikla | 10N           |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 5,5 mm

**Tehnički opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 4-kutna drška □    | 4,9 mm     |
| Ø navoja           | 6 mm       |
| Nagib navoja       | 0,5 mm     |
| Broj oštrica Z     | 3          |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H   |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije         | ISO 2 6H                              |
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                            |
| Razred tolerancije         | 6H +0,05                              |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3 6G                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3X 6GX                            |
| Razred tolerancije         | 7H                                    |
| Razred tolerancije         | 7HX                                   |
| Razred tolerancije         | 7G                                    |
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Dubina navoja              | 18 mm                                 |
| Standard                   | DIN 371                               |
| Ukupna duljina L           | 80 mm                                 |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 6 mm                                  |
| Ø osnovne rupe             | 5,5 mm                                |
| Rezni materijal            | HSS E                                 |
| Broj steznih utora         | 3                                     |
| Vrsta navoja               | MF-LH                                 |
| Veličina navoja            | M6×0,5                                |
| Prevlaka                   | TiN                                   |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | B                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe              |
| Smjer rezanja              | lijevi                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Prsten u boji   | nema             |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |