

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M34X1,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130010 M34X1,75
GTIN	4062406013424
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	32,25 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	4
Dubina navoja	85 mm
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	22 mm
Ø navoja	34 mm
Broj oštrica Z	4
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05

Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Nagib navoja	1,75 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	28 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M34×1,75
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje