

Garant**Strojni urezник za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M45X0,35****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130010 M45X0,35
GTIN	4062406014094
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	45 mm
Ø drške D _s	36 mm
4-kutna drška □	29 mm
Dubina navoja	112,5 mm
Standard	DIN 376
Ø osnovne rupe	44,65 mm
Ukupna duljina L	220 mm
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	0,35 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M45×0,35
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje