

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M48X5****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 130010 M48X5  |
| GTIN           | 4062406014308 |
| Razred artikla | 10N           |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 5 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 43 mm

**Tehnički opis**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ø osnovne rupe         | 43 mm   |
| Standard               | DIN 376 |
| 4-kutna drška □        | 29 mm   |
| Nagib navoja           | 5 mm    |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 36 mm   |
| Broj steznih utora     | 4       |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Dubina navoja              | 120 mm                                |
| Ukupna duljina L           | 250 mm                                |
| Broj oštrica Z             | 4                                     |
| Razred tolerancije         | ISO 1 4H                              |
| Razred tolerancije         | ISO 1X 4HX                            |
| Razred tolerancije         | ISO 2 6H                              |
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                            |
| Razred tolerancije         | 6H +0,05                              |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3 6G                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3X 6GX                            |
| Razred tolerancije         | 7H                                    |
| Razred tolerancije         | 7HX                                   |
| Razred tolerancije         | 7G                                    |
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Ø navoja                   | 48 mm                                 |
| Rezni materijal            | HSS E                                 |
| Vrsta navoja               | MF                                    |
| Veličina navoja            | M48×5                                 |
| Prevlaka                   | bez prevlake                          |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | C                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepo rupe               |
| Smjer rezanja              | desni                                 |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |

Prsten u boji

nema

Vrsta proizvoda

Svrdla za navoje