

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M32X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130010 M32X1,5
GTIN	4062406013257
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	180 mm
Ø navoja	32 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G

Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø osnovne rupe	30,5 mm
Dubina navoja	80 mm
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	1,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Broj oštrica Z	4
Rezni materijal	HSS E
4-kutna drška □	20 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M32×1,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje