

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M17X1,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130011 M17X1,75
GTIN	4062406015671
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,75 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 15,25 mm

**Tehnički opis**

4-kutna drška □	11 mm
Nagib navoja	1,75 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Ø navoja	17 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E

Ø drške D <sub>s</sub>	14 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	15,25 mm
Broj oštrica Z	3
Dubina navoja	42,5 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M17×1,75
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje