

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M15X1,75****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130010 M15X1,75 |
| GTIN           | 4062406011925   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Ø osnovne rupe     | 13,25 mm   |
| Nagib navoja       | 1,75 mm    |
| Ø navoja           | 15 mm      |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H   |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H   |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije | 6H +0,05   |
| Razred tolerancije | 6H +0,20   |
| Razred tolerancije | ISO 3 6G   |
| Razred tolerancije | ISO 3X 6GX |
| Razred tolerancije | 7H         |
| Razred tolerancije | 7HX        |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije         | 7G                                    |
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Rezni materijal            | HSS E                                 |
| Broj oštrica Z             | 3                                     |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 12 mm                                 |
| 4-kutna drška □            | 9 mm                                  |
| Standard                   | DIN 376                               |
| Dubina navoja              | 37,5 mm                               |
| Broj steznih utora         | 3                                     |
| Ukupna duljina L           | 110 mm                                |
| Vrsta navoja               | M                                     |
| Veličina navoja            | M15×1,75                              |
| Prevlaka                   | bez prevlake                          |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | C                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe               |
| Smjer rezanja              | desni                                 |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                  |
| Vrsta proizvoda            | Svrkla za navoje                      |