

**Garant****Strojni urezник za slijepe rupe, bez prevlake, MF: M4,5X0,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130010 M4,5X0,75
GTIN	4062406011291
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	70 mm
Dubina navoja	11,25 mm
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 371
Ø navoja	4,5 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	3,75 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,75 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M4,5×0,75
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje