

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M3X0,35****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130011 M3X0,35
GTIN	4062406014780
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,35 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,65 mm

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	56 mm
Dubina navoja	7,5 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX

Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	3,5 mm
Ø osnovne rupe	2,65 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Nagib navoja	0,35 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	3 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	3
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji

nema

Vrsta proizvoda

Svrdla za navoje