

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M4X0,35****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 130011 M4X0,35 |
| GTIN           | 4062406014834  |
| Razred artikla | 10N            |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 3 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,35 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 3,65 mm

**Tehnički opis**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ø osnovne rupe     | 3,65 mm |
| Standard           | DIN 371 |
| Nagib navoja       | 0,35 mm |
| Broj steznih utora | 3       |
| 4-kutna drška □    | 3,4 mm  |
| Ø navoja           | 4 mm    |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Dubina navoja              | 10 mm                                 |
| Rezni materijal            | HSS E                                 |
| Broj oštrica Z             | 3                                     |
| Ukupna duljina L           | 63 mm                                 |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 4,5 mm                                |
| Razred tolerancije         | ISO 1 4H                              |
| Razred tolerancije         | ISO 1X 4HX                            |
| Razred tolerancije         | ISO 2 6H                              |
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                            |
| Razred tolerancije         | 6H +0,05                              |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3 6G                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3X 6GX                            |
| Razred tolerancije         | 7H                                    |
| Razred tolerancije         | 7HX                                   |
| Razred tolerancije         | 7G                                    |
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Vrsta navoja               | MF-LH                                 |
| Veličina navoja            | 4                                     |
| Prevlaka                   | bez prevlake                          |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | C                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2xD kod slijepe rupe               |
| Smjer rezanja              | lijevi                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |

Prsten u boji

nema

Vrsta proizvoda

Svrdla za navoje