

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M26X2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130011 M26X2
GTIN	4062406016418
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>5</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 24 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	26 mm
Dubina navoja	65 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Nagib navoja	2 mm
Ø osnovne rupe	24 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H

Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
4-kutna drška □	14,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
Broj steznih utora	3
Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M26×2
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje