

**Garant****Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M39X0,75****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130011 M39X0,75 |
| GTIN           | 4062406017385   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,75 mm

Ukupna duljina L: 200 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 32 mm

4-kutna drška □: 24 mm

Ø osnovne rupe: 38,25 mm

**Tehnički opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Dubina navoja      | 97,5 mm    |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H   |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H   |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije | 6H +0,05   |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Razred tolerancije                     | 6H +0,20                              |
| Razred tolerancije                     | ISO 3 6G                              |
| Razred tolerancije                     | ISO 3X 6GX                            |
| Razred tolerancije                     | 7H                                    |
| Razred tolerancije                     | 7HX                                   |
| Razred tolerancije                     | 7G                                    |
| Razred tolerancije                     | 7GX                                   |
| Razred tolerancije                     | 6H +0,10                              |
| Rezni materijal                        | HSS E                                 |
| Standard                               | DIN 376                               |
| Nagib navoja                           | 0,75 mm                               |
| 4-kutna drška <input type="checkbox"/> | 24 mm                                 |
| Broj oštrica Z                         | 4                                     |
| Ø navoja                               | 39 mm                                 |
| Broj steznih utora                     | 4                                     |
| Ø drške D <sub>s</sub>                 | 32 mm                                 |
| Ukupna duljina L                       | 200 mm                                |
| Ø osnovne rupe                         | 38,25 mm                              |
| Vrsta navoja                           | MF-LH                                 |
| Veličina navoja                        | M39×0,75                              |
| Prevlaka                               | bez prevlake                          |
| Kut profila navoja vijka               | 60 stupanj                            |
| Norma navoja                           | DIN 13                                |
| Oblik rezanja                          | C                                     |
| Drška                                  | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje                     | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja             | do 2×D kod slijepo rupe               |
| Smjer rezanja                          | lijevi                                |
| Vrsta alata s navojem                  | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Prsten u boji   | nema             |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |