

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M30X1,25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130011 M30X1,25
GTIN	4062406016692
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,25 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D_s: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 28,75 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Standard	DIN 376
Ø navoja	30 mm
Dubina navoja	75 mm
4-kutna drška □	18 mm
Ø drške D _s	22 mm

Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	28,75 mm
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	180 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Nagib navoja	1,25 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M30×1,25
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje