

**Garant****Strojni urezник za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M21X0,35****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130016 M21X0,35 |
| GTIN           | 4062406023157   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,35 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 20,65 mm

**Tehnički opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Broj oštrica Z     | 3          |
| Ø navoja           | 21 mm      |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H   |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H   |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije         | 6H +0,05                              |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3 6G                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3X 6GX                            |
| Razred tolerancije         | 7H                                    |
| Razred tolerancije         | 7HX                                   |
| Razred tolerancije         | 7G                                    |
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Ukupna duljina L           | 140 mm                                |
| Rezni materijal            | HSS E                                 |
| Ø osnovne rupe             | 20,65 mm                              |
| Nagib navoja               | 0,35 mm                               |
| Standard                   | DIN 376                               |
| Dubina navoja              | 52,5 mm                               |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 18 mm                                 |
| Broj steznih utora         | 3                                     |
| 4-kutna drška □            | 14,5 mm                               |
| Vrsta navoja               | MF-LH                                 |
| Veličina navoja            | M21×0,35                              |
| Prevlaka                   | TiN                                   |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | C                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepo rupe               |
| Smjer rezanja              | lijevi                                |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Prsten u boji   | nema             |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |