

## Garant

### Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M24X0,35



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130016 M24X0,35
GTIN	4062406023362
Razred artikla	10N

#### Opis

##### Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,35 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 18 mm

4-kutna drška □: 14,5 mm

Ø osnovne rupe: 23,65 mm

#### Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Broj oštrica Z	3
4-kutna drška □	14,5 mm
Nagib navoja	0,35 mm
Dubina navoja	60 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm

Standard	DIN 376
Broj steznih utora	3
Ø navoja	24 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø osnovne rupe	23,65 mm
Ukupna duljina L	160 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M24×0,35
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje