

**Garant**
**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M48X2**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130011 M48X2
GTIN	4062406017880
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 250 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 46 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	2 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05

Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Ukupna duljina L	250 mm
Ø osnovne rupe	46 mm
Rezni materijal	HSS E
Ø drške D <sub>s</sub>	36 mm
Ø navoja	48 mm
4-kutna drška □	29 mm
Standard	DIN 376
Dubina navoja	120 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M48×2
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje