

Garant**Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M28X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130016 M28X0,5
GTIN	4062406023713
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D₅: 20 mm

4-kutna drška □: 16 mm

Ø osnovne rupe: 27,5 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	140 mm
Broj steznih utora	4
Standard	DIN 376
Ø navoja	28 mm
Ø osnovne rupe	27,5 mm
Nagib navoja	0,5 mm

Broj oštrica Z	4
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Dubina navoja	70 mm
Ø drške D _s	20 mm
4-kutna drška □	16 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M28×0,5
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji

nema

Vrsta proizvoda

Svrdla za navoje