

Garant
Strojni ureznik za osnovne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M44X1

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130016 M44X1
GTIN	4062406024871
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 220 mm

Ø drške D_s: 36 mm

4-kutna drška □: 29 mm

Ø osnovne rupe: 43 mm

Tehnički opis

Rezni materijal	HSS E
Ø osnovne rupe	43 mm
4-kutna drška □	29 mm
Standard	DIN 376
Nagib navoja	1 mm
Ø navoja	44 mm

Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø drške D _s	36 mm
Broj oštrica Z	4
Dubina navoja	110 mm
Ukupna duljina L	220 mm
Broj steznih utora	4
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M44×1
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepje rupe
Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu

Prsten u boji

nema

Vrsta proizvoda

Svrdla za navoje