

**Garant****Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M108X2****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 130021 M108X2 |
| GTIN           | 4062406029449 |
| Razred artikla | 10N           |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2184

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 106 mm

**Tehnički opis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ø drške D <sub>s</sub> | 56 mm    |
| 4-kutna drška □        | 44 mm    |
| Broj steznih utora     | 12       |
| Standard               | DIN 2184 |
| Ø navoja               | 108 mm   |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Ø osnovne rupe             | 106 mm                    |
| Ukupna duljina L           | 180 mm                    |
| Nagib navoja               | 2 mm                      |
| Razred tolerancije         | ISO 1 4H                  |
| Razred tolerancije         | ISO 1X 4HX                |
| Razred tolerancije         | ISO 2 6H                  |
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                  |
| Razred tolerancije         | ISO 3 6G                  |
| Razred tolerancije         | ISO 3X 6GX                |
| Razred tolerancije         | 7H                        |
| Razred tolerancije         | 7HX                       |
| Razred tolerancije         | 7G                        |
| Razred tolerancije         | 7GX                       |
| Razred tolerancije         | 6H +0,05                  |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                  |
| Dubina navoja              | 162 mm                    |
| Rezni materijal            | HSS                       |
| Broj oštrica Z             | 12                        |
| Vrsta navoja               | MF-LH                     |
| Veličina navoja            | M108×2                    |
| Prevlaka                   | bez prevlake              |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                |
| Norma navoja               | DIN 13                    |
| Oblik rezanja              | C                         |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9    |
| Unutarnje hlađenje         | ne                        |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D za prolazne rupe |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Smjer rezanja         | lijevi                                |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji         | nema                                  |
| Vrsta proizvoda       | Svrdla za navoje                      |