

Garant**Strojni urezник za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M58X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130021 M58X1,5
GTIN	4062406027773
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2184

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 45 mm

4-kutna drška □: 35 mm

Ø osnovne rupe: 56,5 mm

Tehnički opis

Standard	DIN 2184
4-kutna drška □	35 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Dubina navoja	87 mm
Ø drške D _s	45 mm

Rezni materijal	HSS
Ø osnovne rupe	56,5 mm
Ø navoja	58 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,10
Broj steznih utora	6
Broj oštrica Z	6
Ukupna duljina L	160 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M58×1,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za prolazne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D kod slijepe rupe

Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje