

Garant**Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M80X0,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130021 M80X0,5
GTIN	4062406028640
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2184

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D₃: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 79,5 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	0,5 mm
Dubina navoja	120 mm
4-kutna drška □	39 mm
Standard	DIN 2184
Ø navoja	80 mm

Ø osnovne rupe	79,5 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,10
Broj steznih utora	8
Rezni materijal	HSS
Broj oštrica Z	8
Ukupna duljina L	160 mm
Ø drške D _s	50 mm
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M80×0,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za prolazne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D kod slijepe rupe

Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje