

Garant**Strojni ureznik za prolazne i slijepe rupe, TiN, MF: M59X0,75****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 130025 M59X0,75 |
| GTIN | 4062406030049 |
| Razred artikla | 10N |

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2184

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,75 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D_s: 45 mm

4-kutna drška □: 35 mm

Ø osnovne rupe: 58,25 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|------------|
| Nagib navoja | 0,75 mm |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H |
| Razred tolerancije | ISO 1X 4HX |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Razred tolerancije | ISO 2X 6HX |
| Razred tolerancije | 6H +0,20 |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Razred tolerancije | ISO 3 6G |
| Razred tolerancije | ISO 3X 6GX |
| Razred tolerancije | 7H |
| Razred tolerancije | 7HX |
| Razred tolerancije | 7G |
| Razred tolerancije | 7GX |
| Razred tolerancije | 6H +0,05 |
| Razred tolerancije | 6H +0,10 |
| Broj steznih utora | 6 |
| Dubina navoja | 88,5 mm |
| Rezni materijal | HSS |
| 4-kutna drška □ | 35 mm |
| Standard | DIN 2184 |
| Ø osnovne rupe | 58,25 mm |
| Broj oštrica Z | 6 |
| Ukupna duljina L | 160 mm |
| Ø drške D _s | 45 mm |
| Ø navoja | 59 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M59×0,75 |
| Prevlaka | TiN |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D za prolazne rupe |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja | desni |

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |