

Garant
Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, bez prevlake, MF: M98X0,75

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130021 M98X0,75
GTIN	4062406029159
Razred artikla	10N

Opis
Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2184

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,75 mm

Ukupna duljina L: 180 mm

Ø drške D₅: 56 mm

4-kutna drška □: 44 mm

Ø osnovne rupe: 97,25 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	0,75 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX

Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,10
Ø navoja	98 mm
Ukupna duljina L	180 mm
4-kutna drška □	44 mm
Broj oštrica Z	10
Rezni materijal	HSS
Ø osnovne rupe	97,25 mm
Standard	DIN 2184
Dubina navoja	147 mm
Ø drške D _s	56 mm
Broj steznih utora	10
Vrsta navoja	MF-LH
Veličina navoja	M98×0,75
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D za prolazne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 1,5×D kod slijepe rupe

Smjer rezanja	lijevi
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje