

**Garant****Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj, TiN, MF: M65X0,75****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130026 M65X0,75 |
| GTIN           | 4062406032555   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Vrsta navoja: MF-LH

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 2184

Razred tolerancije: ISO 1 4H

Razred tolerancije: ISO 1X 4HX

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,75 mm

Ukupna duljina L: 160 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 50 mm

4-kutna drška □: 39 mm

Ø osnovne rupe: 64,25 mm

**Tehnički opis**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Dubina navoja      | 97,5 mm  |
| Ukupna duljina L   | 160 mm   |
| Ø osnovne rupe     | 64,25 mm |
| Rezni materijal    | HSS      |
| Ø navoja           | 65 mm    |
| Razred tolerancije | ISO 1 4H |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Razred tolerancije         | ISO 1X 4HX                |
| Razred tolerancije         | ISO 2 6H                  |
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                  |
| Razred tolerancije         | ISO 3 6G                  |
| Razred tolerancije         | ISO 3X 6GX                |
| Razred tolerancije         | 7H                        |
| Razred tolerancije         | 7HX                       |
| Razred tolerancije         | 7G                        |
| Razred tolerancije         | 7GX                       |
| Razred tolerancije         | 6H +0,05                  |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                  |
| Ø drške D <sub>s</sub>     | 50 mm                     |
| 4-kutna drška □            | 39 mm                     |
| Nagib navoja               | 0,75 mm                   |
| Standard                   | DIN 2184                  |
| Broj oštrica Z             | 6                         |
| Broj steznih utora         | 6                         |
| Vrsta navoja               | MF-LH                     |
| Veličina navoja            | M65×0,75                  |
| Prevlaka                   | TiN                       |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                |
| Norma navoja               | DIN 13                    |
| Oblik rezanja              | C                         |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9    |
| Unutarnje hlađenje         | ne                        |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D za prolazne rupe |
| Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe |
| Smjer rezanja              | lijevi                    |

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji         | nema                                  |
| Vrsta proizvoda       | Svrdla za navoje                      |