

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, MF: M19X1,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M19X1,75
GTIN	4062406019440
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Nagib navoja	1,75 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	12 mm
Dubina navoja	47,5 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	17,25 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05

Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	19 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M19×1,75
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje