

**Garant****Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, MF: M17X1,25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M17X1,25
GTIN	4062406019259
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	15,75 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	42,5 mm
Ø navoja	17 mm
Broj oštrica Z	3
Ø drške D <sub>s</sub>	14 mm
Broj steznih utora	3
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05

Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
4-kutna drška <input type="checkbox"/>	11 mm
Nagib navoja	1,25 mm
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M17×1,25
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje