

**Garant****Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, MF: M13X1,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M13X1,75
GTIN	4062406018979
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 2 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	11 mm
4-kutna drška □	9 mm
Ø osnovne rupe	11,25 mm
Standard	DIN 376
Ø navoja	13 mm
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E
Ukupna duljina L	110 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05

Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Nagib navoja	1,75 mm
Dubina navoja	32,5 mm
Broj steznih utora	3
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M13×1,75
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepo rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje