

**Garant****Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, MF: M1,6X0,35****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M1,6X0,35
GTIN	4062406018238
Razred artikla	10N

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 91 kalendarski dan

Minimalna količina: 25 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	1,25 mm
Dubina navoja	4 mm
Broj steznih utora	2
Ø drške D <sub>s</sub>	2,5 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX

Razred tolerancije	7H
Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Standard	DIN 371
Ukupna duljina L	40 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HSS E
Ø navoja	1,6 mm
Nagib navoja	0,35 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M1,6×0,35
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje