

**Garant****Strojni ureznik za slijepe rupe, TiN, MF: M24X1,75****Podaci za narudžbu**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 130015 M24X1,75 |
| GTIN           | 4062406019822   |
| Razred artikla | 10N             |

**Opis****Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

**Tehnički opis**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Ø osnovne rupe         | 22,25 mm   |
| Rezni materijal        | HSS E      |
| Dubina navoja          | 60 mm      |
| Ø navoja               | 24 mm      |
| Broj oštrica Z         | 3          |
| Nagib navoja           | 1,75 mm    |
| Broj steznih utora     | 3          |
| 4-kutna drška □        | 14,5 mm    |
| Ø drške D <sub>s</sub> | 18 mm      |
| Standard               | DIN 376    |
| Ukupna duljina L       | 160 mm     |
| Razred tolerancije     | ISO 1 4H   |
| Razred tolerancije     | ISO 1X 4HX |

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Razred tolerancije         | ISO 2 6H                              |
| Razred tolerancije         | ISO 2X 6HX                            |
| Razred tolerancije         | 6H +0,05                              |
| Razred tolerancije         | 6H +0,20                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3 6G                              |
| Razred tolerancije         | ISO 3X 6GX                            |
| Razred tolerancije         | 7H                                    |
| Razred tolerancije         | 7HX                                   |
| Razred tolerancije         | 7G                                    |
| Razred tolerancije         | 7GX                                   |
| Razred tolerancije         | 6H +0,10                              |
| Vrsta navoja               | M                                     |
| Veličina navoja            | M24×1,75                              |
| Prevlaka                   | TiN                                   |
| Kut profila navoja vijka   | 60 stupanj                            |
| Norma navoja               | DIN 13                                |
| Oblik rezanja              | C                                     |
| Drška                      | Cilindrična drška s h9                |
| Unutarnje hlađenje         | ne                                    |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe               |
| Smjer rezanja              | desni                                 |
| Vrsta alata s navojem      | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji              | nema                                  |
| Vrsta proizvoda            | Svrkla za navoje                      |