

Garant**Strojni urezник za slijepe rupe, TiN, MF: M22X0,75****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	130015 M22X0,75
GTIN	4062406019631
Razred artikla	10N

Opis**Napomena:**

Rok isporuke: 49 kalendarskih dana

Minimalna količina: 1 kom.

Specijalna izrada – povrat nije moguć

Tehnički opis

Ø navoja	22 mm
Rezni materijal	HSS E
Broj steznih utora	3
Standard	DIN 376
Razred tolerancije	ISO 1 4H
Razred tolerancije	ISO 1X 4HX
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Razred tolerancije	6H +0,05
Razred tolerancije	6H +0,20
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Razred tolerancije	ISO 3X 6GX
Razred tolerancije	7H

Razred tolerancije	7HX
Razred tolerancije	7G
Razred tolerancije	7GX
Razred tolerancije	6H +0,10
Dubina navoja	55 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	21,25 mm
Ø drške D _s	18 mm
Ukupna duljina L	140 mm
Nagib navoja	0,75 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M22×0,75
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desni
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje